


ノズル交換早見表

ノズル選定方法

GLからの距離を測り、該当する距離の色を確認した後、図の同色枠内よりお好みのノズルを選定ください。 ※但し、対応配管にご注意ください。



39mm~44mm

TCL-706RI TCL-705RI TCL-701RI

対応配管
 ・SGP15A
 ・VP16A
 ・OST16

散水管

39mm~75mm

TCA-706RI TCA-705RI TCA-701

対応配管
 ・SGP15A
 ・VP16A
 ・OST16

散水管

55.5mm~67mm

TC-706 TC-705 TC-701
S-70 TC-506

対応配管
 ・SGP20A※・VP13A
 ・SGP15A ・OST16
 ・VP16A

()寸法はTC-506

※S-70/S-60は対応不可

散水管

75mm~83mm

TCL-706RI TCL-705RI TCL-701

⊕
アジャストパイプと併用必須

アジャストパイプ

対応配管
 ・SGP15A
 ・VP16A
 ・OST16

散水管

83mm以上

TC-706 TC-705 TC-701
S-70 TC-506

⊕
アジャストパイプと併用必須

アジャストパイプ

対応配管
 ・SGP15A
 ・VP16A
 ・OST16

()寸法はTC-506

散水管